

PHIẾU HỌC TẬP

Tìm giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) tương ứng với các ampe kế dưới đây. Sau đó NỐI ampe kế thích hợp để đo cường độ dòng điện qua các dụng cụ sau:



GHĐ:
ĐCNN:



GHĐ:
ĐCNN:



GHĐ:
ĐCNN:

Bàn là, bếp điện
(từ 3A tới 5A)

Đèn điot phát quang
(từ 1mA tới 30mA)

Bóng đèn dây tóc
(từ 0,1A tới 1A)

Bóng đèn bút thử điện
(từ 0,001mA tới 3mA)



GHĐ:
ĐCNN: