



Nombres y Apellidos:

Hola Especialista, veamos todo lo que has aprendido en ese módulo.

En base a tu esfuerzo tienes esta calificación

1. A continuación un cliente hará un pedido de tornillos en distintas cantidades:

	DESCRIPCIÓN	Cantidad	UDM	Unidad Mínima	Pack	MPack	Pallet
Dame tres cajas de tornillos...	→ TORNILLO LECCO 4.0 X 50 MM		Ctos	1	5	60	2400
Dame un millar y medio de tornillos...	→ TORNILLO LECCO 4.0 X 30 MM		Ctos	1	10	160	6400
Dame un cajón de tornillos...	→ TORNILLO LECCO 5.0 X 70 MM		Ctos	1	2.5	30	1200
Dame cien tornillos...	→ TORNILLO LECCO 3.5 X 17 MM		Ctos	1	10	240	9600
Dame medio millar de tornillos...	→ TORNILLO LECCO 3.5 X 35 MM		Ctos	1	10	160	6400
Dame 1 caja de tornillos...	→ TORNILLO LECCO 6.0 X 90 MM		Ctos	1	1	16	640

2. Escribe los códigos exactos de los siguientes productos:

Bisagra clásica lateral	Bisagra clásica central	Bisagra clásica interior
Lecco: FER.BI. _____	Lecco: FER.BI. _____	Lecco: FER.BI. _____
Danco: FER.BI. _____	Danco: FER.BI. _____	Danco: FER.BI. _____

3. Completa verdadero o falso:

- La lija N°400 es más fina que la lija N°80 ()
- El costo de la bolsa en Martín es de \$/ 0.60 ()
- El código del Stretch Film es FER.AC ()
- Unión simple o doble es también conocido como cornifex ()
- Corredera telescópica liviana tiene 50,000 ciclos de vida ()
- El alambre nro 16 es más grueso que el nro 14 ()
- Vendemos chapatrama frontal y central ()
- La bisagra omega mariposa es de copa 35MM ()

4. Completa la información acerca de sistema correzido:

Nombre del sistema correzido Ducasse	¿Cuánto peso soporta?	Riel en ducasse	Sistema similar en Kova
Sistema correzido D-25	_____Kg		
Sistema correzido Ducloset simple	_____Kg		
Sistema correzido Ducloset doble	_____Kg		
Sistema correzido D-52	_____Kg		
Sistema correzido DN-80	_____Kg		

5. El tirador en U tenía un número al costado del nombre para filtrarlo correctamente:

TIRADOR EN U CROMADO _____

6. Coloca cada medida con su descripción:

TAPACANTO 22 X 3 MM	TAPACANTO 40 X 0.45 MM	TAPACANTO 40 X 3 MM	TAPACANTO 22 X 0.40 MM

Tapacanto grueso p/ melamina 18 MM
 Tapacanto grueso doble ancho
 Tapacanto delgado p/ melamina 18 MM
 Tapacanto delgado doble ancho

7. A continuación un cliente hará un pedido de tapacantos en distintas cantidades:

	DESCRIPCIÓN	Cantidad	UDM	Unidad Mínima	Pack	MPack	Pallet
Dame 100 metros de canto grueso gris	→ TAPACANTO 22 X 3 MM		Mtr	1	100	400	4000
3 rollos de canto delgado doble ancho almendra	→ TAPACANTO 40 X 0.45 MM		Mtr	1	200	2000	90000
Dame 50 metros de canto grueso rovere	→ TAPACANTO 40 X 3 MM		Mtr	1	100	400	4000
Dame 1 rollo de canto delgado macadamia	→ TAPACANTO 22 X 0.45 MM		Mtr	1	200	2000	90000

8. Completa:

Producto	Presentación	Producto	Presentación	Centímetros	Pulgadas
Unión doble		Pin transparente		40	
Bisagra Danco		Tapacanto		35	
Clavo para Drywall		Clavo para madera		45	
Bisagras C&A		Policarbonato		30	

Revisa todas tus respuestas antes de entregar el examen.



Cola: _____
Seca de _____ a _____ hrs.



Cola: _____
Seca de _____ a _____ hrs.



Cola: _____
Seca de _____ a _____ hrs.

2. Indica verdadero (V) o Falso (F) según corresponda:

- La cola granulada viene en saco y se diluye con agua para su aplicación ()
- New look rojo es ideal para melamina Pietra Caspio ()
- Para aplicar pegamento debo esperar un tiempo de oreo de 5 minutos ()
- La masilla polyester automotriz se usa también para carpintería ()

3. Completa:

Vendemos cola sintética en marcas: _____, _____, _____
 La cola Carpincol MR60 es similar a la cola _____
 Si tiene más % de sólidos su adherencia va a ser _____ y su tiempo de secado va a ser _____
 Masilla plástica viene con su _____ que se mezcla con el contenido para que sea trabajable, dentro de la variedad vendemos: _____ con tapa anaranjada, y _____ con tapa _____
 Tenemos preservante para madera en marcas: _____ y _____
 KIT MDF está compuesto a base de _____ y un _____ en aerosol que acelera el proceso de secado, logrando adherencia en tan solo _____

4. Completa la información acerca de Pegamento y coloca cada envase donde corresponda:

Adherencia Premium	Adherencia estándar	Adherencia estándar
<p>a) </p> <p>Marca _____ Producto _____</p>	<p>a) </p> <p>Marca _____ Producto PL-285</p> <p>b) </p> <p>Marca _____ Producto _____</p> <p>c) </p> <p>Marca _____ Producto Pegsa</p>	<p>a) </p> <p>Marca _____ Producto Enchape Extra</p> <p>b) </p> <p>Marca _____ Producto _____</p> <p>c) </p> <p>Marca _____ Producto ADH multiusos</p>

5. Coloca los códigos de los siguientes productos:

Producto	Código	Producto	Código	Producto	Código
Blomad		Brillol's		MDF crudo arauco	
Pin transparente		Masilla para pared		Waipe	
Preservante para madera		Kit MDF		Cola clásica	
Tapacanto grueso		Pegamento		Topes autoadhesivos	

Revisa todas tus respuestas antes de entregar el examen.